



Timanttipelit, Rakeisuus: D126µm



Tilaustiedot

Tilausnumero	529112 D126
GTIN	4007220806388
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Joustava timanttilevy, päällystetty **molemmilta puolilta** timanttihiomarakeella. Korkeus pinnoitteineen 0,7 mm.

Käyttö:

Soveltuu erittäin hyvin koverien ja kuperien pintojen hiontatöihin.

Huomautus:

Timanttiviilat voidaan puhdistaa petrolissa metalliharjalla (esim. 576000).

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D126
Hienousaste	keskikova
Mitat	35×350 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Leveys	35 mm
Korkeus	0,7 mm
Pituus	350 mm
Tuotetyyppi	Timanttiviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		