

**GEDORE****Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614750 12     |
| GTIN         | 4010886610053 |
| Tuoteluokka  | 63M           |

**Kuvaus****Malli:**

Lenkipään taivutuskulma 15°. Ergonominen ja kätevä onttovarsikahva. Erytisipitkä varsi syviin käyttökohteisiin. Sopii erityisesti tiukkoihin ruuviliitoksiin, joiden momentit ovat suuret.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Avainkoko                                | 12 mm                 |
| Avaimen pituus L                         | 210 mm                |
| kidan enimmäiskorkeus h1                 | 5,5 mm                |
| Avainkoon mitat                          | metriset mitat        |
| suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub> | 10 mm                 |
| Renkaan asento                           | 15 astetta            |
| Valmistusmenetelmä                       | muottiintaottu        |
| Raaka-aine                               | kromivanadiiniterästä |
| Pinta                                    | kromattu              |
| Tuotetyyppi                              | Ruuviaivain           |