

GEDORE**Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614750 27
GTIN	4010886830697
Tuoteluokka	63M

Kuvaus**Malli:**

Lenkipään taivutuskulma 15°. Ergonominen ja kätevä onttovarsikahva. Erytisipitkä varsi syviin käyttökohteisiin. Sopii erityisesti tiukkoihin ruuviliitoksiin, joiden momentit ovat suuret.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	450 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	13 mm
Avainkoko	27 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	20,2 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain