

**GEDORE****Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614750 21
GTIN	4010886608043
Tuoteluokka	63M

**Kuvaus****Malli:**

Lenkipään taivutuskulma 15°. Ergonominen ja kätevä onttovarsikahva. Erytisipitkä varsi syviin käyttökohteisiin. Sopii erityisesti tiukkoihin ruuviliitoksiin, joiden momentit ovat suuret.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	340 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	9,5 mm
Avainkoko	21 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	14,2 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain