

**HOLEX****ESD-käsinepari pinnoittamaton, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094221 7
GTIN	4062406129958
Tuoteluokka	02H

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin herkkätuntoinen käsine, **suojaaa staattisen sähkön purkauksilta (ESD)**. Sormet pääsevät liikkumaan hyvin joustavan alusmateriaalin ansiosta. Sopii erittäin hyvin elektroniikkakomponenttien ja piirilevyjen asennukseen sekä kaapelointiin ja johdotukseen. Ilman pinnoitetta, hengittää hyvin ja antaa mitä parhaimman tunnon.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

**Tekninen kuvaus**

Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Sähköasentajan käsineet

Käsineen koko	7
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
EN 388	013XX
Rungon materiaali	Polyesteri, hiili
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	vaaleanharmaa
Tuotetyyppi	ESD-käsineet