

**HOLEX****ESD-käsinepari Pinnoitetut sormenpäät, Käsineen koko: 11****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094222 11     |
| GTIN         | 4062406130152 |
| Tuoteluokka  | 02H           |

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin herkkätuntoinen käsine, **suojaaa staattisen sähköön purkauksilta (ESD)**. Sormet pääsevät liikkumaan hyvin joustavan alusmateriaalin ansiosta. Sopii erittäin hyvin elektroniikkakomponenttien ja piirilevyjen asennukseen sekä kaapelointiin ja johdotukseen. Sormenpäiden pinnoite antaa hyvän pidon ja hengittävyuden.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

**Tekninen kuvaus**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsineen koko | 11        |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Käsintyyppi                | Sähköasentajan käsineet    |
| Käsineiden ominaisuudet    | Soveltuu kosketusnäytöille |
| Neulosteknologia           | 13G                        |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD                    |
| Käyttö                     | uudelleenkäytettävä        |
| EN 388                     | 013XX                      |
| Rungon materiaali          | Polyesteri, hiili          |
| Pinnoitus                  | PU                         |
| Pinnoitevaihtoehto         | Sormenpäiden pinnoite      |
| Käyttöalue                 | Tarkkuus                   |
| Väri                       | valkoinen/vaaleanharmaa    |
| Tuotetyyppi                | ESD-käsineet               |