

**HOLEX****ESD-käsinepari Pinnoitetut sormenpäät, Käsineen koko: 8****Tilastiedot**

Tilausnumero	094222 8
GTIN	4062406130121
Tuoteluokka	02H

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin herkkätuntoinen käsine, **suojaaa staattisen sähköön purkauksilta (ESD)**. Sormet pääsevät liikkumaan hyvin joustavan alusmateriaalin ansiosta. Sopii erittäin hyvin elektroniikkakomponenttien ja piirilevyjen asennukseen sekä kaapelointiin ja johdotukseen. Sormenpäiden pinnoite antaa hyvän pidon ja hengittävyuden.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	8
Käsintyyppi	Sähköasentajan käsineet

Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
EN 388	013XX
Rungon materiaali	Polyesteri, hiili
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Sormenpäiden pinnoite
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	valkoinen/vaaleanharmaa
Tuotetyyppi	ESD-käsineet