



Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua ja laturia, Tyyppi: M18FDD2-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070211 M18FDD2-2
--------------	------------------

GTIN	
------	--

Tuoteluokka	03L
-------------	-----

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta** ja **kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.

Etu:

FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka.

Toimituksen sisältö:

Versio **ilman akkua, laturia**. Sisältää kuljetuslaukun.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm

enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2000 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä	M18FDD2-0X
enimmäisvääntömomentti kova	135 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 550 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Paino	1,8 kg
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	89 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin
USP1	18 V, 2-vaihteinen, FIXTEC
USP2	Ilman akkua, kuljetuslaukussa, pikakiinnityssistukan kiinnitysalue 1,5–13

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Kulmaporauslaite Tyyppi OSD2	073920 OSD2
Kulmaporauslaite Tyyppi WB1	073920 WB1
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppe MB18	073827 MB18