



Akkukäyttöiset juotinkolvit, Valmistajamerkintä: M12SI201C



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 073955 M12SI201C |
| GTIN | 4058546029333 |
| Tuoteluokka | 03L |

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöiset juotinkolvit 400 °C:n lämpötilaan asti ja 90 W:n kuumennustehoon asti.

- Saavuttaa käyttölämpötilan 20–30 sekunnin kuluessa.
- Pää voidaan lukita kolmeen asentoon – 0°, 45°, 90°.
- Juotinkärjet voidaan vaihtaa.
- Kaksivärinen LED: Vihreä vilkkuminen osoittaa, että laite kuumentaa, vihreä valo ilmoittaa, että laite on valmis käytettäväksi ja punainen valo ilmoittaa, että laite on kytketty pois päältä, mutta juotinkärki on vielä kuuma.
- Lämpötilan seuranta mahdollistaa tasaisen lämpötilan käytön aikana.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- 100-prosenttinen yhteensopivuus Milwaukee® M12™ -tuotevalikoiman kanssa.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1x litiumioniakku 12 V / 2,0 Ah, laturi ja kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopiva akku löytyy nrosta 073814 koko MB12.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------------------------|
| Kuumennusaika | 30 s |
| Valmistajamerkintä | M12SI-201C |
| Kuumennusteho | 90 W |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V |
| akun jännite | 12 V |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Akkukapasiteetti | 2 Ah |
| Akkutyyppe | Litiumioni |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Pakkaus | Kuljetuslaukku |
| Tuotetyyppe | Juotin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12 | 073814 MB12 |
|--|-------------|