

Garant**Käsinepari, Käsineen koko: 8**

Tilaustiedot

Tilausnumero	094325 8
GTIN	4062406131050
Tuoteluokka	01H

Kuvaus

Malli:

Mitkään osat (sekä runkomateriaali että pinnoite) **eivät sisällä silikonia** (Fraunhofer Institut -instituutin testaama). Soveltuu sen vuoksi erinomaisesti autoteollisuuden ja maalaamojen käyttötarpeisiin.

Silikonia sisältämätön monikäyttöinen käsine kevyeen teolliseen käyttöön, kestää hankausta erittäin hyvin, kuitenkin todella hyvät mukavuusominaisuudet. Nailonalusta, Spandex 15 gaugen neuletekniikkaa ja kestävä polyuretaanipinnoite.

Standardi:

EN 388, EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II

Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	LABS-free
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
EN 388	3121A
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	sininen/oranssi
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	X
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet