

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, tummanharmaa Eluplan-taso siirrettävä, kivilaatta, Koot: 1500**Tilaustiedot**

Tilausnumero	431310 1500
GTIN	4062406288105
Tuoteluokka	41W

Kuvaus**Malli:**

Siirrettävä mittaustyöasema, jossa kivilaatta. Liikkuvaan käyttöön. Mittaus- ja tarkastusalusta valikoitua kovaa luonnonkiveä, tarkkuus 0. Tarkasti timanttiläpätty tarkastusta varten. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. **Sisältää ruostumattoman kierreholkin M8. Tumma Eluplan-työtaso, vahvuus 50 mm;** 2 mm paksu muovipäällyste, jossa kulumista ja iskuja kestävä pinta. Päällyste on antistaattinen ja kestää hyvin pitkälle mietoja happoja ja emäksiä. Sitkeänkova pinta soveltuu erityisen hyvin herkille osille. Reunoja kiertää ABS-reunalista. **Siirrettävät jalkaosat** nelikulmaista putkea, kummassakin 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä. Kääntyvissä pyörisissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Takaseinät ja hyllytaso teräslevyä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kivilaatan, tarkkuus 0 630 x 400 mm, kierreholkki M8. Täysin koottuna.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Kivilaatan kiinnityksen väri antrasiitti RAL 7016, vetolaatikoiden rungon väri RAL 7035 (ei muutettavissa).

Huomautus:

Tarvikkeita löytyy Työtilavarusteet-luettelostamme, nide 3.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
Kivilaatan pituus	630 mm
Työtason syvyys	750 mm
Sarja	vario
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Paino	158 kg
Työtason pituus	1500 mm
Tasaisuus	0,007 mm
Korkeus	850 mm
Kivilaatan leveys	400 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki