

Mitutoyo

Urakaarimikrometri, Mittausalue: 0-25 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421895 0-25
GTIN	4946368012605
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Pakkaus: kestävä rasia

Mittarummun asteikko: 1/50 mm

Kalibrointi: B1

Lukema: 0,01 mm

Karan Ø: 8 mm

Kierteen nousu: 0,5 mm

Mittausterän leveys: 0,75 mm

Mittausterän pituus: 6,5 mm

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Karan Ø	8 mm
Mittausterän pituus	6,5 mm
Mittausterän leveys	0,75 mm
Kalibrointi	B1

Kierteen nousu	0,5 mm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Erikoiskaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi Kaarimikrometri enimmäismittausalue 100 mm	012060 100
Kalibrointi Kaarimikrometri enimmäismittausalue 25 mm	012050 25