



Akkukäyttöinen keernakairauskone, Tyyppi: 71700162



Tilaustiedot

Tilausnumero	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Pieni, iskuvoimainen 1-vaihteinen akkukäyttöinen Universal-Magnet-keernakairauskone, jossa hiiletön EC-moottori. Parasta toiminnallisuutta liikkuvaan työhön rakennustyömaalla.

- **Parhainta tehoa varten suositellaan FEIN HighPower -akkua 5,2 Ah.**
- **Käynti myötä-/vastapäivään.**
- **Erikoiskapea kestmagneetti esimagnetoinnilla.**
- **Joustavuutta kaikkiin mobiileihin poraustöihin, kuten esimerkiksi keerna-kierreporaukseen, kierteitykseen, upotukseen ja kalvintaan.**
- **Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.**
- **Kätevä magneetin pitovoiman ilmaisim.**
- **Taitettava anturi.**
- **Elektroninen kierrosluvunsäätö.**
- **Kierrosluvun tallennin "Memory Function".**

Standardi:

- **FEIN HighPower li-ioniakku.**
- **Helppokäyttöinen magneetin pitovoiman ilmaisim.**
- **Taitettava anturi.**
- **Käynti myötä-/vastapäivään.**

Pieni, iskuvoimainen 1-vaihteinen akkukäyttöinen Universal-Magnet-keernakairauskone, jossa hiiletön EC-moottori. Parasta toiminnallisuutta liikkuvaan työhön rakennustyömaalla.

Toimituksen sisältö:

AKBU 35 PMQ Select **ilman akkua, mukana** jäähdytysainepumppu, kiinnityshihna, lastukoukku, keskiötappi, kosketussuoja, irrotuskiila, laukku.

Huomautus:

Sopiva akku on saatavilla lisävarusteena numerolla 073834 FE 18 tai aloitustarvikesetti numerolla 073832 koko 92604325.

Pakkaus: Kuljetuslaukku

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Valmistajamerkintä: AKBU 35 PMQ Select

Valmistajan tunnus: 71700162

Akkukapasiteetti: 2,5 Ah

akun jännite: 18 V

Enimmäiskierrosluku: 130 - 520 min⁻¹

Työkalunpitimen muoto: QuickIN / MK2

Tekninen kuvaus

Magneettijalan pituus	195 mm
Enimmäiskierrosluku	130 - 520 min ⁻¹
Kalvimen enimmäis-Ø	18 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	18 mm
Valmistajamerkintä	AKBU 35 PMQ Select
Poraussyvyys	Keernapora terästä enintään 50 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M14
Työliike	135 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Työkalunpitimen muoto	QuickIN / MK2
Valmistajan tunnus	71700162
Paino	12,8 kg
Korkeus	450 mm
Akkukapasiteetti	2,5 Ah
Magneettijalan leveys	70 mm
Upottimen enimmäis-Ø	31 mm
akun jännite	18 V

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Porakone

Tarvikkeet

Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 30 mm	119000 30
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 32 mm	119000 32
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 16 mm	119000 16
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 36 mm	119000 36
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 18 mm	119000 18
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 52 mm	119000 52
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 21 mm	119000 21
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 62 mm	119000 62
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 60 mm	119000 60
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604325	073832 92604325
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 45 mm	119000 45
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 55 mm	119000 55
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 38 mm	119000 38
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 15 mm	119000 15
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 40 mm	119000 40
Akku-aloitussarja Tyyppi 9260431501	073832 9260431501
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 28 mm	119000 28
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 43 mm	119000 43
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 25 mm	119000 25
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 24 mm	119000 24
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 26 mm	119000 26
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 20 mm	119000 20
Akku, Li-ioni HighPower Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073834 FE18
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 14 mm	119000 14

Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 12 mm	119000 12
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 13 mm	119000 13
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 65 mm	119000 65
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 50 mm	119000 50
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 17 mm	119000 17
Akku-aloitussarja Tyyppi 9260430701	073832 9260430701
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 35 mm	119000 35
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 22 mm	119000 22