



## Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: 71150764



### Tilaustiedot

Tilausnumero	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas iskuruuvain, **harjaton moottori ja 6-portainen vääntömomentin säätö**. Vankka täysmetallinen iskuvaihteisto ja ergonominen käsittely pehmustetun pinnan ansiosta.

- **1/4 tuuman Hex-kärki-suoraistukka.**
- **Suurin vääntömomentti 210 Nm.**
- **Select-versio, MultiVolt-rajapinta kaikille FEIN-litiumioniakuille (12–18 V).**

#### Etu:

Elektroninen vääntömomentin säätö 6 portaalla.

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua ja ilman laturia**, mukana L-BOXX. **Ilman akkua ja ilman laturia**, mukana kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851– 073866.

### Tekninen kuvaus

Pakkaus	Kuljetuslaukku
Suurin kiristysmomentti	210 Nm

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s <sup>2</sup>
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Valmistajamerkintä	ASCD 18-200 W4
Työkalunpitimen väänninprofiili	HEX
Iskutiheys	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
Paino	1 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppe	Iskuruuvain

## Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE12 V	073835 FE12
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE12 V	073837 FE12