



## Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus, Halkaisija: 40mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	589790 40
GTIN	3165140949811
Tuoteluokka	54B

### Kuvaus

#### Malli:

**HSS-bimetalliset** reikäsahat, jotka ovat äärimmäisen kestäviä ja joilla on pitkä käyttöikä.

**Progressiivinen hammastus** nopeaan katkaisuun ja ideaaliseen lastunpoistoon. **Power Change Plus** -järjestelmä mahdollistaa reikäsahan nopean vaihtamisen ilman työkaluja. Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään **44 mm**.

#### Käyttö:

Kiinteisiin ja käsikäyttöisiin koneisiin. Sopii kaikille materiaaleille, kuten esimerkiksi teräkselle, alumiinille, ruostumattomalle teräkselle ja puulle.

#### Suositus:

Leikkuulaatu riippuu oikeasta kierrosluvusta ja lämpötilasta. Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

### Tekninen kuvaus

suositeltu kierrosluku INOX	110 min <sup>-1</sup>
suositeltu kierrosluku teräs	220 min <sup>-1</sup>
suositeltu kierrosluku alumiini	330 min <sup>-1</sup>

Halkaisija	40 mm
Sarja	Power Change Plus
Hammasta/tuuma	4-5
Soveltuvuus	teräs
Soveltuvuus	alumiini
Soveltuvuus	jaloteräs
Soveltuvuus	puu
enimmäistyöstösyvyys	44 mm
Tuotetyppi	Reikäsaha