



Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus, Halkaisija: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	589790 32
GTIN	3165140949767
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

HSS-bimetalliset reikäsahat, jotka ovat äärimmäisen kestäviä ja joilla on pitkä käyttöikä.

Progressiivinen hammastus nopeaan katkaisuun ja ideaaliseen lastunpoistoon. **Power Change Plus** -järjestelmä mahdollistaa reikäsahan nopean vaihtamisen ilman työkaluja. Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään **44 mm**.

Käyttö:

Kiinteisiin ja käsikäyttöisiin koneisiin. Sopii kaikille materiaaleille, kuten esimerkiksi teräkselle, alumiinille, ruostumattomalle teräkselle ja puulle.

Suositus:

Leikkuulaatu riippuu oikeasta kierrosluvusta ja lämpötilasta. Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

Tekninen kuvaus

suositeltu kierrosluku INOX	140 min ⁻¹
Halkaisija	32 mm
suositeltu kierrosluku alumiini	410 min ⁻¹

suositeltu kierrosluku teräs	275 min ⁻¹
Sarja	Power Change Plus
Hammasta/tuuma	4-5
Soveltuvuus	teräs
Soveltuvuus	alumiini
Soveltuvuus	jaloteräs
Soveltuvuus	puu
enimmäistyöstösyvyys	44 mm
Tuotetyyppi	Reikäsaha