



Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus, Halkaisija: 92mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	589790 92
GTIN	3165140950053
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

HSS-bimetalliset reikäsahat, jotka ovat äärimmäisen kestäviä ja joilla on pitkä käyttöikä.

Progressiivinen hammastus nopeaan katkaisuun ja ideaaliseen lastunpoistoon. **Power Change Plus** -järjestelmä mahdollistaa reikäsahan nopean vaihtamisen ilman työkaluja. Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään **44 mm**.

Käyttö:

Kiinteisiin ja käsikäyttöisiin koneisiin. Sopii kaikille materiaaleille, kuten esimerkiksi teräkselle, alumiinille, ruostumattomalle teräkselle ja puulle.

Suositus:

Leikkulaatu riippuu oikeasta kierrosluvusta ja lämpötilasta. Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikä ja nopeuttaa työn kulkua.

Tekninen kuvaus

suositeltu kierrosluku alumiini	140 min ⁻¹
suositeltu kierrosluku teräs	95 min ⁻¹
suositeltu kierrosluku INOX	45 min ⁻¹
Halkaisija	92 mm

Sarja	Power Change Plus
Hammasta/tuuma	4-5
Soveltuvuus	teräs
Soveltuvuus	alumiini
Soveltuvuus	jaloteräs
Soveltuvuus	puu
enimmäistyöstösyvyys	44 mm
Tuotetyyppi	Reikäsaha