



## Akkukäyttöinen 4-vaihteinen poraruuvin, Tyyppi: 7116106H1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070204 7116106H1
--------------	------------------

GTIN	
------	--

Tuoteluokka	03F
-------------	-----

### Kuvaus

#### Malli:

#### Akkuporaruuvinväännin

- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
  - Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaista ja turvallista porausta ja ruuvausta varten, myötä- ja vastapäivään.
  - Kestävä metallinen koneistokotelo, pitkä käyttöikä.
  - Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
  - Erittäin tehokkaat Li-ioniakut, yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Tehokas 12V:n akkuruuvain, jossa on hiiletön moottori, 4-vaihteinen voimansiirto ja irrotettava poraistukka.**
- Hiiletön FEIN PowerDrive -moottori, tehokas ja huoltoa kaipaamaton, maksimaalisen tehokas ja pitkäikäinen.
  - QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
  - Irrotettava poraistukka kokometallia ylivoimaisen kestävyuden takaamiseksi erittäin vaativissa käyttöolosuhteissa.
  - Kaikille poranhalkaisijoille optimaalinen lastuamisnopeus 4-vaihteisen kokometallikoneiston ansiosta.
  - Pora 6 mm metalliin 4. vaihteella ja 2 500 rpm.
  - Leikkaa tehokkaasti kierteitä 1. vaihteella.

- **Optimaaliset kierrosluvut itseporaaville ruuveille, porrasporille tai kierteitykseen.**
- **Kompakti 150 mm:n pituus (ilman istukkaa).**
- **FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.**
- **Huoltovapaa, hiiletön EC-moottori, jossa 30 % suurempi hyötysuhde kuin DC-moottoreissa ja hyvä kierrosluvun vakaus.**
- **Kuluminen erittäin vähäistä ja jopa 10-kertainen käyttöikä suhteessa vakiomallisiin DC-moottoreihin.**
- **Patentoitu 4-vaihteinen voimansiirto ja suorakytkentä voimakkaaseen ruuvaukseen, poraukseen optimoidulla kierrosluvulla ja kierteitykseen.**

**Mekaaninen vääntömomentin katkaisu, 20-portainen säätö ja porausporras.**

**Etu:**

QuickIN-liittymä.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana akku-aloitussarja 12 V / 3,0 Ah, poraistukka, vyöklipsi, kuljetuslaukku ja laturi.

**Huomautus:**

Sopivat aloitussarjat (koostuen vara-akusta ja laturista) löytyvät alkaen nrosta 073832 koko 9260431701.

## Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 4. vaihde	2500 min <sup>-1</sup>
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	20 Nm
enimmäiskierrosluku 3. vaihde	1400 min <sup>-1</sup>
akun jännite	12 V
Paino	1,3 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	<2,5 m/s <sup>2</sup>
enimmäisvääntömomentti kova	40 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 12 V
Valmistajamerkintä	ASCM 12Q
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	700 min <sup>-1</sup>
Akkukapasiteetti	3 Ah
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	400 min <sup>-1</sup>

Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	12V
USP2	Pikakiinnitysstukan kiinnitysalue 1,5–13, kuljetuslaukussa, soveltuu puulle ja teräkselle

## Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi 9260431701	073832 9260431701
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE12 V	073837 FE12
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604317_E	073832 92604317_E