

Mitutoyo

Digitaalinen mittakello laskentakaava, Mittausalue: 12,5mm



Tilastiedot

Tilausnumero	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Monitoimimittakello, jossa absoluuttinen kapasitiivinen asteikko. Mittausarvo säilyy muistissa myös laitteen sulkemisen jälkeen. **Ohjelmoitu laskentakaava.**

Kuvateksti:**Tiedostoliitäntä****On/Off****Esiasetus****Toleranssiarviointi /Mode-toiminto****Mittausarvon pito****Nolla-/ABS-vaihtokytkentä****Toiminto:**

ABS/INC, PRESET, nollaus, toleranssiarviointi. Mittausarvon pitotoiminto, MIN/MAX-toiminto.

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuveisusuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttö:

Voidaan käyttää erilaisten mittaussiltojen kanssa.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080. Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Huomautus:

$Ax + B + Cx - 1$ (x = mittausalue) On mahdollista käyttää valinnaisia kertoimia.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	61 mm
Valinnainen lukema	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Rungon paksuus	39 mm
Kalibrointi	C1
Mittausalue	12,5 mm
Mittausvoima	≤ 1,5 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,003 mm
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Magneettinen takaseinä mittakelloon kotelon Ø:lle 58 mm	434836 58
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
mittaussilta Työkappaleen enimmäis-Ø 400 mm	425700 400
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
mittaussilta Työkappaleen enimmäis-Ø 150 mm	425700 150
mittaussilta Työkappaleen enimmäis-Ø 200 mm	425700 200