

PRYOR

Numeromeistisarja, 10 osaa Normaalikirjasimet 0 – 9, Kirjasinkorkeus: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085405 4
GTIN	5022044000230
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm²**.

Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- jakonemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Syvyysrajoitus	kyllä
Varren paksuus	9,5

Kirjasinkorkeus	4 mm
Kokonaispituus	70 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

Tarvikkeet

Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/4	085411 4/4
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/6	085411 4/6
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/0	085411 4/0
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/9	085411 4/9
Leimasinpidin Tyyppi GRIP	085475 GRIP
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/7	085411 4/7
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/8	085411 4/8
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/3	085411 4/3
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/2	085411 4/2
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/5	085411 4/5
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 4/1	085411 4/1