



Suurjätesäiliö, keltainen, Tilavuus: 240l



Tilaustiedot

Tilausnumero	987805 240
GTIN	4052941347672
Tuoteluokka	98A

Kuvaus

Malli:

Iso jätesäiliö, kartiomainen muovirunko. Vakauttavat uritukset yläreunoissa. Kantta ympäröi vesikouru kondenssivettä varten. Kannen kahvat on sijoitettu kätevästi vinoon. 4-kertaiset saranat (koko 80: 2-kertaiset saranat) ja varmistetut saranapultit. Vahvistettu pohja, patentoitu akselirakenne. Vankka ulkopuolinen siirtoalusta, jossa vahvistettu, tukeva kannatinakseli ja herkästi pyörivät pyörät. Kannessa vaimennettu kansiaukko, joka täyttää EU-meluntorjunta-asetuksen 2000/14 vaatimukset. Erittäin vakaa säiliö erityisen pohjarakenteen ja täyspitkän aaltomuotoilun ansiosta.

Standardi:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Tekninen kuvaus

Leveys	585 mm
Syvyys	740 mm
Korkeus	1100 mm
Paino	14,9 kg

Tilavuus	240 l
Pyörän Ø	200 mm
Hyötykuorma DIN EN	96 kg
Nimellisisältö	240 l
Tilavuustoleranssi	-5 / +15 l
Valmistajamerkintä	Pro Wave -säiliö
Väri	keltainen
Tuotetyppi	Suurjättesäiliö