



Suurjätesäiliö, pun., Tilavuus: 120l



Tilaustiedot

Tilausnumero	987804 120
GTIN	4052941684357
Tuoteluokka	98A

Kuvaus

Malli:

Iso jätesäiliö, kartiomainen muovirunko. Vakauttavat uritukset yläreunoissa. Kantta ympäröi vesikouru kondenssivettä varten. Kannen kahvat on sijoitettu kätevästi vinoon. 4-kertaiset saranat (koko 80: 2-kertaiset saranat) ja varmistetut saranapultit. Vahvistettu pohja, patentoitu akselirakenne. Vankka ulkopuolinen siirtoalusta, jossa vahvistettu, tukeva kannatinakseli ja herkästi pyörivät pyörät. Kannessa vaimennettu kansiaukko, joka täyttää EU-meluntorjunta-asetuksen 2000/14 vaatimukset. Erittäin vakaa säiliö erityisen pohjarakenteen ja täyspitkän aaltomuotoilun ansiosta.

Standardi:**DIN EN 840-1, 5 und 6.**

Tekninen kuvaus

Syvyys	555 mm
Pyörän Ø	200 mm
Korkeus	1005 mm
Paino	10,5 kg

Tilavuus	120 l
Hyötykuorma DIN EN	48 kg
Leveys	480 mm
Nimellisisältö	120 l
Tilavuustoleranssi	-6 / +8 l
Valmistajamerkintä	Pro Wave -säiliö
Väri	pun.
Tuotetyppi	Suurjättesäiliö