

NOVUS®**Sähkökäytt. sinkiläpistooli, Valmistajamerkintä: J105EADHG****Tilastiedot**

Tilausnumero	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Käyttäjäturvallinen ja ergonominen ammattilaisen sinkiläpistooli ohuiden ja leveiden sinkilöiden sekä naulojen tarkkaan kiinnitykseen.

- **Altatäytettävä, nopea ja vaivaton täyttö.**
- **Etäisyysvaste sinkilöiden reunansuuntaista kiinnitystä varten.**
- **Iskuvoiman säätö.**
- **Patentoitu turvalukitus.**
- **Helppo pääsy myös ahtaisiin paikkoihin.**
- **Tarkastusikkuna täyttöasteen tarkkailuun.**

Yleiskäyttöinen sinkiläsähköpistooli (230 V / 16 A), elektroninen iskuvoiman säätö. Johdon pituus 3m.

Tekninen kuvaus

Paino	1,2 kg
Sopiva sinkilätyyppi	E, A, D, H, G
Valmistajamerkintä	J-105
Sinkilän suurin iskusyvyys	16 mm

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Nitoja

Tarvikkeet

Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 14 mm	078418 14
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 14 mm	078417 14
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 10 mm	078417 10
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 8 mm	078417 8
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 10 mm	078420 10
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 6 mm	078417 6
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 10 mm	078418 10
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 14 mm	078420 14
Naulasarja 1000 tai 2600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 16 mm	078419 16
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 6 mm	078418 6
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 8 mm	078420 8
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 6 mm	078420 6
Naulasarja 1000 tai 2600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 14 mm	078419 14
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskuvyvyys 8 mm	078418 8