

Mahr**Digitaalinen kaarimikrometri kaareville pinnoille i-wi, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421693 0-25
GTIN	4059192059002
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**.

Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi.

Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkalu on toleranssirajojen sisällä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Erikoistarvike:

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Lukema	0,00005 tuuma
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	B1

Virheraja	4 µm
Kierteen nousu	0,5 mm
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25