

 Mahr

Digitaalinen kaarimikrometri urien mittaukseen i-wi, Mittausalue: 75-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421695 75-100
GTIN	4059192058913
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**.

Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi.

Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkappale on toleranssirajojen sisällä.

Pyörimätön kara. **QUICK DRIVE, karan nousu 5 mm** kierrosta kohti.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Erikoistarvike:

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Kalibrointi	B2
Virheraja	5 µm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,00005 tuuma
Kierteen nousu	5 mm
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100