

Garant**Siirrettävä hyllytikas, Askelmien lukumäärä: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	935800 7
GTIN	4062406134211
Tuoteluokka	91B

Kuvaus**Malli:**

Siirrettävät, hyllyyn asennettavat tasotikkaat. Kun tikkaita ei käytetä, ne voidaan asettaa tilaa säästävasti hyllystöön. Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Sisältää Easyfix-kiinnityksen. 2 itselukittuvaa jarrupyörää, ø 80 mm. Tasaisesti toimiva alusta yläpäässä.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jokainen tikas toimitetaan **erikoistilauksena.**

Suurin pystysuora ripustuskorkeus on tilattaessa ilmoitettava.

Tikkaiden pituus: 1,85 m

Työskentelykorkeus n.: 3 m

Suurin pystysuora ripustuskorkeus: 2,11 m

Sopii hyllykkökorkeudelle: 2000 mm

Ulkoleveys alapäässä: 0,6 m

Ulottuma: 0,85 m

Tekninen kuvaus

Suurin pystysuora ripustuskorkeus	2,11 m
Askelmien lukumäärä	7
Ulkoleveys alapäässä	0,6 m
Paino	8,9 kg
Tikkaiden pituus	1,85 m
Porrasväli	235 mm
Ulottuma	0,85 m
Vaakapalkkien korkeus	25 mm
Työskentelykorkeus n.	3 m
Vaakapalkin leveys	73 mm
Sopii hyllykkökorkeudelle	2000 mm
Tuotetyyppi	Hyllytikkaat

Tarvikkeet

GripStep-liukueste sopii tikaskokoon 7	935820 7
Pidike, jossa on rajoitin Tyyppi L	935812 L
Pidike, jossa on rajoitin Tyyppi R	935812 R
Alumiiniputken välipidike Tyyppi 1	935811 1
Alumiiniputki, eloksoitu, 3000 mm pitkä Tyyppi 1	935810 1