



Kompakti nauhahiomakone GKS, Tyyppi: 790502004



Tilaustiedot

Tilausnumero	077608 790502004
GTIN	4014586888279
Tuoteluokka	03H

Kuvaus

Malli:

Tehokas kompakti nauhahiomakone metallin työstöön.

- **Korkea työturvallisuus kontrolloidun kipinöinnin ansiosta.**
- **Erittäin edullinen hankinta, optimaalinen hinta-laatusuhde.**
- **Heti käytettävissä. Kokoamista tai asentamista ei tarvita.**

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 hiomanauhan 75 × 2000 mm (K 36 R).

Huomautus:

Hiomanauhat nrosta 558310.

Valmistajamerkintä: GKS 75

Verkkojännite: 400 V

Tehonkulutus: 1500 W

Enimmäiskierrosluku: 3000 min⁻¹

Nauhan leveys: 75 mm

nauhan pituus: 2000 mm

Tekninen kuvaus

Paino	45 kg
Valmistajamerkintä	GKS 75
Tehonkulutus	1500 W
Verkköjännite	400 V
nauhan pituus	2000 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Nauhan leveys	75 mm
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet