

Garant**Elektroniikka-asentajan viistoteräleikkuri, SFW, Kokonaispituus: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	726670 125
GTIN	4062406133689
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Tarkasti työstetty kapea malli. Induktiokarkaistut terät (62 – 64 HRC). Häikäsemätön ja himmeäksi puhallettu pinta, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Vaihdeettava kaksoisjousi helpottaa käyttöä. **2K-kahvankuoret** sähköä johtavaa materiaalia. **ESD-kelpoisuus.**

Raaka-aine:

CNC-työstettyä erikoistyökaluterästä, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 1,5 mm
Pään leveys	10 mm
Terien pituus	10 mm
Kokonaispituus	125 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	SFW
Kahva	2K-kahvankuori
Valmistusmenetelmä	Terät induktiokarkaistut (62 – 64 HRC)
Raaka-aine	CNC-työstetty erikoistyökaluteräs

Pinta	mattapuhallettu
Tuotenimen määrite	SFW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit