



## Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: M18CBLDD-4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070210 M18CBLDD-4
GTIN	4058546224844
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

**MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin** Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä. Vähän huoltoa kaipaava, harjaton moottori suurella vääntömomentilla. **REDLINK™-elektroniikka** – kuormituksen turvallinen hallinta **ylikuormitusuojalla** pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

#### Etu:

REDLINK™-elektroniikka.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x M18 Red-litiumioniakku, M12-18C-laturi, vyökiinnitin, kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

### Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
--------------	------

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	<2,5 m/s <sup>2</sup>
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1800 min <sup>-1</sup>
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Valmistajamerkintä	M18CBLDD-402C
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tyypillinen käyttö	Strong
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Akkukapasiteetti	4 Ah
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	52 mm
Paino	1,8 kg
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin

## Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi M12NRG4	073839 M12NRG4
Kulmaporauslaite Tyyppi WB1	073920 WB1
Kulmaporauslaite Tyyppi OSD2	073920 OSD2