

3M**Karkeapuhdistuslaikka (SiC), XT-RD PRO, Kiekon Ø: 115mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566726 115
GTIN	4054596605725
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Hiomalaikat, joissa synteettinen, tasaisesti hiomarakeilla kyllästetty nailonhuopa. Avoin ja aggressiivinen kuiturakenne ei tukkeudu, hankaa tehokkaasti ja kestää erittäin hyvin kulutusta. Erittäin **karkea huoparakenne**, ei tukkeudu edes hiottaessa paksuja ja pehmeitä kerrostumia. Erittäin kova ja aggressiivinen huopamalli saa aikaan karheamman pinnan, erittäin hyvä puhdistusteho. Kestää hyvin **pitkään myös reunojen työstössä**.

Käyttö:

Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

Lasikuiturunko suoraan kiinnitykseen kulmahiomakoneeseen.

Huomautus:

Karkeapuhdistuslaikat suorahiomakoneeseen alkaen nrosta 55 6270.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	5000 - 7000 min ⁻¹
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm
Enimmäiskierrosluku	11000 min ⁻¹

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Kovuusaste	erittäin kova
Hienousaste	erittäin harva
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Muodon kuvaus	litteä
Tuotenimen määrite	XT-RD PRO
suurin sallittu kehänopeus	60 m/s
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa