

Garant GRIDLINE

Office Station -lisärakenne, rulokansi ja sähköistys, Tyyppi: DE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948810 DE
GTIN	4062406135539
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Monipuolinen kokonaisuus tuotantotilojen lähelle.

Päällikaapissa lukittava muovinen rulo-ovi ja seuraavat varusteet:

- **Sisäänrakennettu valaistus LED-teknologialla.**
- **Valaistuksen kytkin.**
- **5 pistorasiaa, tyyppi F.**
- **2 hyllytasoa, korkeus säädettävissä reikävälillä 25 mm. Hyötyleveys 1400 mm, hyötisyvyys 300 mm.**
- **Ulosvedettävä työtaso (melamiinipuu), takana vierintäreunus, lukitus ääriasentoon. Vahvuus 29 mm. Ulostulo 150 mm.**
- **Integroitu kaapelikuilu ja kaapelien läpiviennit.**
- **Liitäntäkaapeli, pituus 7 m.**
- **Suodattimella varustettu tuuletin.**

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Muovista valmistettujen rulokansien väri ei ole konfiguroitavissa.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Toimistoasema