



## Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöporaa, Porauksen Ø: 35mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	788041 35
GTIN	4058546228682
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Kovametallihampaat pidentävät käyttöikää, myös tiiviitä materiaaleja porattaessa. Leveät ja syvät lastukammiot porausytimen helppoon poistoon. Aggressiivinen hammaegeometria 10 kertaa nopeampaan poraukseen bimetallireikäsahoihin verrattuna. Sopii hyvin käyttöön elektroniikka- ja asennusalalla.

#### Käyttö:

Suurien reikien ja läpivientien poraukseen eri materiaaleihin: seinärakenteisiin, kevyisiin rakennusmateriaaleihin, muoveihin ja puuhun. Ei sovi käyttöön kovissa materiaaleissa, kuten betonissa, graniitissa, luonnonkivessä ja kovissa tiilissä, joiden kovuus on yli 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Huomautus:

**Reikäsahaa on käytettävä ilman iskua.**

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Enimmäiskatkaisusyvyys	60 mm
Käyttöalueet	saniteettitila- ja lämmitysputket, halogeenilamput
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Reikäsaha

