

**Garant****Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 6X160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789040 6X160
GTIN	4062406135393
Tuoteluokka	71C

**Kuvaus****Malli:**

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. **4×90°:n geometria, jonka** erikoiskehitetty **yhtä korkeat terät** ja stabiilit olat varmistavat tarkasti mitoitetut reiät ammattimaiseen ankkurointiin ja turvalliseen ankkurikiinnityksiin. 4-kierukkainen porarunko miellyttävän rauhalliseen poraukseen, vähäiset värinät ja optimaalinen ohjaus porausreiässä. **Radiaalisesti** muotoiltu **raudoitussuoja**: estää kiinnittymisen raudoitukseen ja pidentää käyttöikää. 4 terää sisältävä vankka **yksiosainen** KM-levy, joka on laskettu kokonaisena poran keskiöön. Huomattavasti pienempi murtumisvaara.

**Etu:**

- **Lyhyet kierukkareunat huolehtivat porauspölyn nopeasta poistosta.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **4×4-muotoilu mahdollistaa tarkan pyörinnän ja minimoi kulumisen ja kitkahäviöt.**

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

**Tekninen kuvaus**

Kierukkaosan pituus	100 mm
Ø	6 mm
Kokonaispituus	160 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

