

Garant GRIDLINE

**Seinäkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Leveys G: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	943905 60
GTIN	4062406136185
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Takaseinässä 9x9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujan ja pitimien kiinnitykseen. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla. Suljettu takaseinä voidaan toimittaa pyynnöstä. Kaapelin läpivienti kaapin yläreunassa. Väliseinällä. Sopivat hyllytasot nro 943914, koko 30.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi sekä hyllytaso ja kiinnitysmateriaali.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut**.

**Huomautus:**

Erilaiset seinät voivat edellyttää erityyppisiä kiinnitysmateriaaleja. Asiakkaan tulee selvittää tämä ennen kiinnitystä. Yksittäiset hyllytasot nrolla 943914.

**Tekninen kuvaus**

Hyötyleveys	1450 mm
Hyötykorkeus	463 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Korkeus	600 mm
ComfortClose	ei
Paino	55 kg

Syvyys	400 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötysyvyys	325 mm
Leveys	1500 mm
Syvyys G	16
Leveys G	60
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	65 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	250 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Seinäkaappi

## Tarvikkeet

Lisähylly seinäkaapeille kaapin/osaston leveydelle G 30	943914 30
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F