

**Kovametallinen iskupora SDS-max, Ø × kokonaispituus: 40X520mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789204 40X520
GTIN	3165140565844
Tuoteluokka	76K

Kuvaus**Malli:****Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikä.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - terävä taivutettu kärki: Tarkka poraaminen, ei liukumista pinnalla, aggressiivinen betoniteräksessä ja nopea porausnopeus. PGM-sertifiointi - vahvistaa tarkat ankkurireiät sekä kemiallisille että myös mekaanisille ankkureille. Suuret puru-urat kuljettavat porauspurun nopeasti pois, mikä vähentää kitkaa.

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, Ø alk. 16 mm.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Huomautus:

SDS-max-7:n sukupolvi, upotetut terät kovametallia, juotetut.

Tekninen kuvaus

Ø	40 mm
Kierukkaosan pituus	400 mm
Kokonaispituus	520 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Max
Tuotetyyppi	Kivipora

