

**Kovametallinen iskupora SDS-max, Ø × kokonaispituus: 52X520mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 789204 52X520 |
| GTIN | 3165140565899 |
| Tuoteluokka | 76K |

Kuvaus**Malli:****Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikä.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - terävä taivutettu kärki: Tarkka poraaminen, ei liukumista pinnalla, aggressiivinen betoniteräksessä ja nopea porausnopeus. PGM-sertifiointi - vahvistaa tarkat ankkurireiät sekä kemiallisille että myös mekaanisille ankkureille. Suuret puru-urat kuljettavat porauspurun nopeasti pois, mikä vähentää kitkaa.

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, Ø alk. 16 mm.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Huomautus:

SDS-max-7:n sukupolvi, upotetut terät kovametallia, juotetut.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|------------|
| Kierukkaosan pituus | 400 mm |
| Ø | 52 mm |
| Kokonaispituus | 520 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus |
| Varsi | SDS Max |
| Tuotetyyppi | Kivipora |

