

Mittalaitesarja, Työkalujen lukumäärä: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	952048 7
GTIN	2050002004054
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952048: 1 kpl
HOLEX-työntömitta nonius nro 410200, koko 150: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 452600, koko 150 × 100: 1 kpl
HOLEX-kovametallinen piirtopuikko nro 458800 koko HM: 1 kpl
HOLEX-teräsviivain nro 461805, koko 300: 1 kpl
GARANT-rullamittanauha nro 462201, koko 2,5: 1 kpl
WIHA-taittomitta nro 466200, koko 2: 1 kpl
HOLEX-alumiininen vesivaaka nro 467435 koko 400: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Paino	1,083 kg
Syvyys G	24
Syvyys	600 mm
Leveys	150 mm
Työkalujen lukumäärä	7
Leveys G	6
Malli	mittauslaitteen kanssa

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6x24
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Suorakulma, laattatuellaTarkkuus 2 Kannan pituus 150X100 mm	452600 150X100
Alumiininen vesivaaka Pituus 400 mm	467435 400
Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumatonmatattu, asteikko taustapuolella Kokonaispituus 300 mm	461805 300
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m	462201 2,5
TyöntömittaNonius 1/20 Mittausalue 150 mm	410200 150
Suora kovametallinen piirtopuikko Tyyppi	458800
Muovinen taittomitta Pituus 2 m	466200 2
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952048	952001 952048