

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950320 125/3
GTIN	4062406152710
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951520: 2 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 3 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 4 × koko 125

Tekninen kuvaus

Korkeus	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	Kiinnityspidin
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20

Paino	1,232 kg
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951781 125
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951520 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951570 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125