

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/3



Tilaustiedot

Tilausnumero	950320 100/3
GTIN	4062406151997
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 100
Uritetut jakolistat nro 951520: 2 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 3 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 4 × koko 100

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	Kiinnityspidin
Korkeus	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20

Paino	0,921 kg
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951741 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951570 100
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951520 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951781 100