


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950370 75/2
GTIN	4062406152857
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 26×20G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 75

Uritetut jakolistat nro 951520: 3 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 8 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 2 × koko 75

**Tekninen kuvaus**

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Korkeus	50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20

Paino	0,853 kg
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951761 75
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951520 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951781 75
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951570 75