

Garant GRIDLINE

Kaukalovalikoima, 26×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950360 50/1
GTIN	4062406152826
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 26×20G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 8 × koko 6×6/4; 4 × koko 6×8/4; 2 × koko 2×6/1; 1 × koko 2×8/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 5 × koko C

Tekninen kuvaus

soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Materiaali	muovi
Kaukalon korkeus	25 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Leveys	650 mm
Syvyys	500 mm
Korkeus	25 mm
Syvyys G	20
Leveys G	26
Paino	1,476 kg
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

Tarvikkeet

Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C
Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X8/1	951415 2X8/1
Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/4	951415 6X8/4
Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/4	951415 6X6/4
Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X6/1	951415 2X6/1