


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950370 100/2
GTIN	4062406152871
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 26×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951520: 3 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 8 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 2 × koko 100

Tekninen kuvaus

Korkeus	75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm

Paino	1,236 kg
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951781 100
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951520 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951570 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951761 100