


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 36×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	950420 125/2
GTIN	4062406153021
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 125
Uritetut jakolistat nro 951520: 3 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 4 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 125

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20
Korkeus	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm

Paino	1,591 kg
Tuotenimen määrite	36x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951570 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951801 125
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951520 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951781 125