


Garant GRIDLINE

Kaukalovalikoima, 20×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950460 50/2
GTIN	4062406153120
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×24G.

Sisältö:

Kaukalot 1K korkeus 25 mm nro 951415: 9 × koko 6×8/3; 3 × koko 2×8/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 3 × koko B

Tekninen kuvaus

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Kaukalon korkeus	25 mm
Materiaali	muovi
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Syvyys	600 mm
Syvyys G	24
Leveys	500 mm
Leveys G	20
Korkeus	25 mm
Paino	1,218 kg
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

Tarvikkeet

Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X8/1	951415 2X8/1
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi B	951275 B
Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/3	951415 6X8/3