

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950470 75/1
GTIN	4062406153144
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 75

Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 10 × koko 75

Tekninen kuvaus

Korkeus	50 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm

Paino	0,718 kg
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951741 75
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951580 75
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951530 75