


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950470 125/3
GTIN	4062406153243
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 2 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 2 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 125

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeus	100 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24

Paino	1,208 kg
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951801 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951751 125