

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950470 125/1
GTIN	4062406153229
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 20×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 10 × koko 125

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Korkeus	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20

Paino	1,84 kg
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125