


Garant GRIDLINE

**Kaukalovalikoima, 26×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950510 50/2
GTIN	4062406153328
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 26×24G.

**Sisältö:**

Kaukalot 1K nro 951415: 12 × koko 6×8/3; 3 × koko 2×8/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 4 × koko B

**Tekninen kuvaus**

Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
Kaukalon korkeus	25 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Vetolaatikoiden hyötiala G	26×24
Materiaali	muovi
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Leveys G	26
Syvyys	600 mm
Korkeus	25 mm
Syvyys G	24
Leveys	650 mm
Paino	1,583 kg
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

## Tarvikkeet

Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi B	951275 B
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X8/1	951415 2X8/1
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/3	951415 6X8/3