

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950520 75/2
GTIN	4062406153342
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 26×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 75
Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 75
Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 8 × koko 75
Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 2 × koko 75

Tekninen kuvaus

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Korkeus	50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24

Paino	0,764 kg
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951761 75
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951530 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951751 75
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951580 75