

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/1



Tilaustiedot

Tilausnumero	950520 100/1
GTIN	4062406153366
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 26×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100
Uritetut jakolistat nro 951530: 5 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 20 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 4 × koko 100

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Korkeus	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm

Paino	2,146 kg
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951741 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951761 100
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100